



## Bussola esagonale da 3/8 pollice, Apertura: 21 mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 637200 21     |
| GTIN            | 4018754003020 |
| Classe articolo | 63A           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture con tolleranze ristrette con profilo **AS Drive** che non danneggia viti e dadi. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.

#### Norma:

**DIN 3124**

#### Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

#### Nota:

**ATTENZIONE!**

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 637229

### Descrizione tecnica

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Apertura                  | 21 mm       |
| Lunghezza                 | 34 mm       |
| Ø Lato uscita             | 27,7 mm     |
| Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici |

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Norma                | DIN 3124                         |
| Profilo di manovra   | Chiave a bussola esagonale       |
| Materiale            | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® |
| Superficie           | rivestimento al NiCr             |
| Con profilo AS-drive | sì                               |
| Tipo di prodotto     | Bussola                          |