

Disco in granulato di metallo duro, Ø Disco: 115mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	569610 115
GTIN	4027497070534
Classe articolo	53L

Descrizione**Esecuzione:**

Disco in acciaio con granulato di metallo duro saldato. Durate molto elevate e **asportazione estremamente elevata**; grana media.

Uso:

Smerigliatura, livellatura, adattamento di materie plastiche rinforzate con fibra di vetro, blocchi di arenaria, pannelli di cartongesso, calcestruzzo poroso, gomma. Levigatura di residui cementizi del disarmo di calcestruzzo a vista.

Nota:

No metalli. Lavorare con poca pressione. Evitare urti da percussione. Numero di giri max 63 m/s (10500 min⁻¹).

Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Numero massimo giri	10500 min ⁻¹
Ø Disco	115 mm
Materiale abrasivo	Granulato di metallo duro

Descrizione della forma	inclinato
Platorello portante	Disco in acciaio
Ottimizzato per il materiale	Pietra
Ottimizzato per il materiale	Lastre di gessofibra
Ottimizzato per il materiale	Gomma
Ottimizzato per il materiale	Materie plastiche rinforzate in fibra
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	63 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura