

**Disco diamantato PREMIUM\*\*\* per pietra, Ø Disco: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	569640 100
GTIN	9003173565698
Classe articolo	53T

**Descrizione****Esecuzione:**

Disco in acciaio sottile e solido con segmenti diamantati saldati, incorporati in materiale speciale. Elevata **capacità di asportazione, durata estremamente lunga e funzionamento a vibrazioni minime** (superfici pulite), per lavorazioni a secco.

**Uso:**

Per smerigliatura, livellatura e levigatura di rocce e calcestruzzo con smerigliatrici angolari. Numero di giri ottimale 10000 – 12000 min<sup>-1</sup>. Numero di giri max 15000 min<sup>-1</sup>.

**Materiale:**

Adatto per calcestruzzo.

**Descrizione tecnica**

Supporti per portainseriti	Disco in acciaio
Ø Foro	22,23 mm
Descrizione della forma	piatto
Ø Disco	100 mm

Materiale abrasivo	esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
Ottimizzato per il materiale	Pietra
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità consigliata	10000 - 12000 min <sup>-1</sup>
Numero massimo giri	15000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Platorello