

**Disco diamantato PREMIUM*** per pietra, Ø Disco: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	569640 125
GTIN	9003173483879
Classe articolo	53T

Descrizione**Esecuzione:**

Disco in acciaio sottile e solido con segmenti diamantati saldati, incorporati in materiale speciale. Elevata **capacità di asportazione, durata estremamente lunga e funzionamento a vibrazioni minime** (superfici pulite), per lavorazioni a secco.

Uso:

Per smerigliatura, livellatura e levigatura di rocce e calcestruzzo con smerigliatrici angolari. Numero di giri ottimale 10000 – 12000 min⁻¹. Numero di giri max 15000 min⁻¹.

Materiale:

Adatto per calcestruzzo.

Descrizione tecnica

Supporti per portainseriti	Disco in acciaio
Descrizione della forma	piatto
Ø Foro	22,23 mm
Ø Disco	125 mm
Materiale abrasivo	esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
Ottimizzato per il materiale	Pietra
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari

Velocità consigliata	10000 - 12000 min ⁻¹
Numero massimo giri	15000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Platorello