



## Disco per troncatura STANDARD \*\* per pietra, Ø Disco: 115 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	569700 115
GTIN	9003173677827
Classe articolo	53T

### Descrizione

#### Esecuzione:

Disco universale per troncare la pietra (Specifiche tecniche: **C30-BF**).

#### Uso:

Per pietre naturali e sintetiche, nonché calcestruzzo e refrattari.

Velocità periferica max.: 80 m/s

Descrizione della forma: curvato

Ø foro: 22,23 mm

Descrizione della forma: curvato

Larghezza disco: 2,5 mm

Ø foro: 22,23 mm

### Descrizione tecnica

Forma	42
Ø foro	22,23 mm
Descrizione della forma	curvato
Numero max. giri	13300 min <sup>-1</sup>

Larghezza disco	2,5 mm
Specifica:	C30-BF
Ø disco	115 mm
Materiale abrasivo	Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo	SiC
ottimizzato per il materiale	Calcestruzzo
ottimizzato per il materiale	Pietra naturale
ottimizzato per il materiale	refrattari
ottimizzato per il materiale	Pietra artificiale
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica max.	80 m/s
Tipo di prodotto	Mola a disco