

Garant
Platorello in PU, Ø Esterno: 147 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	567990 147
GTIN	4045197566317
Classe articolo	51M

Descrizione

Esecuzione:

Platorello di supporto con multiforo, **sistema di aspirazione innovativo** (canali incorporati) e design piatto per l'impiego su levigatrici roto-orbitali. Con **attacco da 5/16 di pollice o M8**. La combinazione di **PU espanso** semi-flessibile e **platorello portante rinforzato in fibra di vetro** antirottura lo rende ideale per **lavori di rettifica e** levigatura di contorni di tipo medio o intenso. Sistema multiforo per l'impiego di tutti i fogli circolari con chiusura a strappo con foro standard e ABRANET.

Uso:

Con sistema adattatore innovativo utilizzabile su tutte le comuni rettificatrici orbitali (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, ecc.).

Per :

dischi con foro: 6; 6 + 1; 8; 8 + 1; 15; 21; ABRANET

Descrizione tecnica

Ø esterno	147 mm
Tipo di prodotto	Platorello di supporto

Accessori

Set di 4 proteggi platorello, con multiforo Ø Esterno 147 mm

567995 147