



Chiave combinata, Apertura: 19mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 613500 19 |
| GTIN | 4018754018840 |
| Classe articolo | 63A |

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo **AS-Drive**. (Dim. 3,2 – 5 con esagono).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Nota:

Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra viti e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

ATTENZIONE!

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 613600

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------|
| Lunghezza chiave L | 230 mm |
| Apertura | 19 mm |
| Altezza bocca massima h1 | 9 mm |
| Dimensione apertura | Metrica |
| Altezza massima anello h _{2max} | 14 mm |
| Norma | DIN 3113 A |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Norma | ISO 3318 |
| Norma | ISO 7738 |
| Posizione anello | 15 grado |
| Processo di produzione | forgiato |
| Materiale | Acciaio al cromo |
| Superficie | rivestimento al NiCr |
| Tipo di prodotto | Chiave |