



Bussola esagonale, 3/8 pollice, Esagono: 5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	637600 5
GTIN	4018754002580
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate. In acciaio speciale altamente legato, lucida.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Nota:

ATTENZIONE!

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 637629

Descrizione tecnica

Esagono	5 mm
Ø Lato azionamento	17,8 mm
Lunghezza	52 mm
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Tipo di prodotto	Bussola

