



Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx® esecuzione corta, Impronta Torx®: TX40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	637560 TX40
GTIN	4018754002870
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate. In acciaio speciale altamente legato, lucida.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio al cromo; esecuzione cromata e nichelata.

Descrizione tecnica

Lunghezza	49 mm
Ø Lato azionamento	17,8 mm
Dimensione profilo A	6,6 mm
Impronta Torx®	TX40
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto	Bussola

