



## Disco diamantato per troncatura PREMIUM\*\*\* disco per scanalatura di materiali da cantiere, Ø Disco: 150mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	569770 150
GTIN	9003175980116
Classe articolo	53T

### Descrizione

#### Esecuzione:

Dischi diamantati per taglio a secco e a umido. Ø foro 22,23 mm.

- **Tempi di taglio brevi grazie ai diamanti.**
- **Elevata durata, cambio del disco meno frequente.**
- **Diametro fisso, pertanto sempre piena profondità di taglio.**
- **Riduzione della formazione di polvere grazie allo scarso attrito del disco.**

**Disco scanalature materiale da cantiere**, anti-surriscaldamento; sostituire sempre la coppia.

#### Uso:

Per troncare tutti i materiali da costruzione come il calcestruzzo (compreso il cemento armato), laterizi, pietra naturale, piastrelle, ceramica, acciaio, ecc.

#### Materiale:

Ottimo per: calcestruzzo, mattoni, calcestruzzo aerato.

#### Nota:

- **Rivestimento diam. preaffilato. Osservare obbligatoriamente il senso di rotazione!**
- **Altri dischi diamantati per troncatura disponibili su richiesta.**

### Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Ø Disco	150 mm
Numero massimo giri	10200 min <sup>-1</sup>
Materiale abrasivo	esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
Ottimizzato per il materiale	Pietra
Forma	41
Descrizione della forma	diritte
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura