



Bussola esagonale, 3/8 pollice, Esagono: 10mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 637600 10 |
| GTIN | 4018754002627 |
| Classe articolo | 63A |

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate. In acciaio speciale altamente legato, lucida.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Nota:

ATTENZIONE!

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 637629

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Ø Lato azionamento | 17,8 mm |
| Esagono | 10 mm |
| Lunghezza | 52 mm |
| Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici |
| Profilo di manovra | Giravite esagonale |
| Tipo di prodotto | Bussola |

