

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Spazzola conica a centro depresso intrecciatura alternata, filo in acciaio 0,50 mm, Ø Spazzole D1 × filettatura M: 115XM14mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	571305 115XM14
GTIN	4017359370124
Classe articolo	57L

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola conica a centro depresso con filo liscio 0,50 mm, **intrecciato** e fissato saldamente nel corpo in acciaio. **Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.**

Uso:

Intrecciatura alternata (destra / sinistra) per una maggiore aggressività dei lavori di spazzolatura difficili. Particolarmente adatte per l'impiego su angoli e bordi con rotazione regolare.

Ideale per la lavorazione di punti difficilmente accessibili e per lavori di spazzolatura come per esempio disincrostazione, rimozione di ruggine, scorificazione, rattivatura, intonacatura di parti in metallo, pulizia delle assi per casseforme.

Con **filettatura interna M14**, per l'attacco diretto in **smerigliatrici angolari**.

Descrizione tecnica

Spessore setole	0,5 mm
Numero di trecce	20
Ø Spazzola D ₁	115 mm
Lunghezza utile H ₁	24 mm
Numero massimo giri	12500 min ⁻¹

Larghezza utile L ₁	12 mm
Filettatura M	M14
Materiale guarnizione	Filo in acciaio
Trecce	Intrecciatura alternata
Tipo di prodotto	Spazzola conica