

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Spazzola circolare per sbavatura filo in acciaio 0,35 mm, Ø Spazzole D1 ×
Larghezza utile L1: 250X60mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 570500 250X60 |
| GTIN | 4017359039052 |
| Classe articolo | 57L |

Descrizione**Esecuzione:**

Foro dell'attacco 50,8 mm con cava doppia per chiavetta 13×7. Altri fori possibili.

Filo in acciaio ondulato ad alta resistenza.

Uso:

Per tutte le smerigliatrici da banco standard. Elevata durata grazie al filo speciale. Ideale per la sbavatura di lamiera, profilati, tubi, raccordi, elementi in plastica e simili.

Nota:

Solo le punte agiscono sul pezzo. Una pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta la potenza necessaria e riduce la durata della spazzola.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Ø Spazzola D ₁ | 250 mm |
| Lunghezza utile H ₁ | 50 mm |
| Numero massimo giri | 3600 min ⁻¹ |
| Larghezza spazzola | 58 mm |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Materiale guarnizione | Filo in acciaio |
| Spessore setole | 0,35 mm |
| Macchina di propulsione | Sbavatrice da tavolo |
| Tipo di prodotto | Spazzola circolare |