



## Chiave maschio piegata per viti Torx® esecuzione termoverniciata, Impronta Torx®: TX10



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	624850 TX10
GTIN	7610733243983
Classe articolo	63D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, temprato (tenace).

#### Materiale:

Lega speciale PB Swiss Tools, superficie nichelata, cromata e termoverniciata per una rapida individuazione grazie alla chiara codificazione cromatica "Rainbow". Punta brunita.

Lunghezze dei fianchi: 71×22 mm

### Descrizione tecnica

Impronta Torx®	TX10
Lunghezze dei fianchi	71×22 mm
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale	Lega speciale PB Swiss Tools
Esecuzione codolo	piegate a gomito
Superficie	termoverniciata
punta di precisione	nero
Testa sferoidale sul fianco lungo	no
Tipo di prodotto	Giravite

