



Chiave maschio piegata per viti Torx® esecuzione cromata, Impronta Torx®: TX40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	624800 TX40
GTIN	7610733044573
Classe articolo	63D

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, temprato (tenace).

Materiale:

Lega speciale PB Swiss Tools, superficie nichelata e cromata. Punta brunita.

Lunghezze dei fianchi: 114×34 mm

Descrizione tecnica

Impronta Torx®	TX40
Lunghezze dei fianchi	114×34 mm
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale	Lega speciale PB Swiss Tools
Esecuzione codolo	piegate a gomito
Superficie	esecuzione cromata
punta di precisione	nero
Testa sferoidale sul fianco lungo	no
Tipo di prodotto	Giravite

