



Chiave combinata, Apertura: 22 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	613700 22
GTIN	4045197159595
Classe articolo	61A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo **AS-Drive**.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo; cromato (resistente al distacco); superfici arrotondate.

Nota:

Profilo speciale **AS-Drive**. Un profilo di estrema precisione studiato per l'aviazione e l'aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno **AS-drive**.

drive. Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

Lunghezza chiave L: 260 mm

Altezza bocca massima h1: 10 mm

altezza massima anello h_{2max}: 15 mm

Descrizione tecnica

Apertura	22 mm
Altezza bocca massima h1	10 mm
Lunghezza chiave L	260 mm
Dim. apertura	Metrica

altezza massima anello $h_{2\max}$	15 mm
Posizione anello	15 grado