



## Chiave combinata, Apertura: 24 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	613700 24
GTIN	4045197159601
Classe articolo	61A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Con grande precisione dimensionale.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Max. capacità di trasmissione del momento torcente, lunga durata. Lato anello profilo **AS-drive**.

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiale:

Acciaio al cromo; cromato (resistente al distacco); superfici arrotondate.

#### Nota:

**AS-drive** – il profilo speciale. Un profilo di estrema precisione, studiato per l'aviazione e l'aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno **AS-drive**.

#### drive. Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione del momento torcente.**

Lunghezza chiave L: 280 mm

Altezza bocca massima h1: 12 mm

altezza massima anello h<sub>2max</sub>: 16 mm

### Descrizione tecnica

Altezza bocca massima h1	12 mm
Lunghezza chiave L	280 mm
Apertura	24 mm
Dim. apertura	Metrica

altezza massima anello $h_{2\max}$	16 mm
Posizione anello	15 grado