



Chiave combinata, Apertura: 5,5 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	613700 5,5
GTIN	4045197159427
Classe articolo	61A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con grande precisione dimensionale.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Max. capacità di trasmissione del momento torcente, lunga durata. Lato anello profilo **AS-drive**.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo; cromato (resistente al distacco); superfici arrotondate.

Nota:

AS-drive – il profilo speciale. Un profilo di estrema precisione, studiato per l'aviazione e l'aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno **AS-drive**.

Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione del momento torcente.**

Lunghezza chiave L: 100 mm

Altezza bocca massima h₁: 4 mm

altezza massima anello h_{2max}: 6 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	100 mm
Altezza bocca massima h ₁	4 mm
Apertura	5,5 mm
Dim. apertura	Metrica

altezza massima anello $h_{2\max}$	6 mm
Posizione anello	15 grado