

**Chiave combinata, fosfatata, Apertura: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	613900 20
GTIN	4045197385192
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, fosfatato.

Descrizione tecnica

Altezza bocca massima h1	9 mm
Apertura	20 mm
Lunghezza chiave L	240 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza massima anello h _{2 max}	14 mm
Posizione anello	15 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	esecuzione fosfatata
Attributo del nome del prodotto	fosfatata
Tipo di prodotto	Chiave

