

**Chiave combinata, fosfatata, Apertura: 24mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	613900 24
GTIN	4045197385222
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, fosfatato.

Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	280 mm
Altezza bocca massima h1	12 mm
Apertura	24 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza massima anello h _{2 max}	16 mm
Posizione anello	15 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	esecuzione fosfatata
Attributo del nome del prodotto	fosfatata
Tipo di prodotto	Chiave

