



Strettoio per corpi, Apertura (a): 800mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	860291 800
GTIN	4008158040141
Classe articolo	83K

Descrizione

Esecuzione:

Guida in acciaio lucido trafilato, zincato galvanicamente. Arco scorrevole con doppia protezione antislittamento. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale, esecuzione brunita. Corpo in plastica con rivestimento in metallo. Forza di serraggio fino a **8000 N**.

- **Superfici di serraggio molto ampie con cappucci di protezione amovibili**
- **Estremità portapezzi, amovibili**
- **Grazie all'inversione della parte inferiore si passa da uno strettoio di serraggio ad uno strettoio di divaricazione**
- **Impugnatura bicomponente con esagono incassato (apertura 6), facile applicazione della forza di serraggio**

Uso:

Lo strettoio stringe anche sul suo lato posteriore e laterale. In questo modo è possibile raggiungere punti di serraggio non accessibili con gli strettoi tradizionali. Per eseguire l'espansione **reversibile senza l'ausilio di attrezzi**.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 860290.

Descrizione tecnica

Sezione trasversale della guida	29×9 mm
Peso	3,1 kg
Apertura a	800 mm
Sporgenza b	95 mm
Larghezza di espansione e	255 - 930 mm
Forza di serraggio massima	8000 N
Tipo di prodotto	Strettoio