



## Comparatore digitale Lettura 0,0005 mm, Intervallo di misurazione: 50mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434320 50
GTIN	4059192061449
Classe articolo	43A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Comparatore digitale con **visualizzazione molto grande** delle cifre (**11 mm**) e visualizzazione della tolleranza. Display analogico supplementare a barra con indicazione dei limiti di tolleranza. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando.

**Funzione Absolut:** azzeramento possibile in tutte le posizioni, senza perdere il riferimento.

**Fattore regolabile** con visualizzazione sul display.

Le singole funzioni possono essere bloccate direttamente dal comparatore. Le impostazioni e i valori memorizzati (fattore, preset, tolleranze) non vanno persi neanche in caso di sostituzione della batteria.

**Funzioni di misura dinamiche (MAX / MIN):** per i controlli di rotondità e planarità o per la ricerca del flesso.

#### Funzione:

IP42: protezione contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d'uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing > 1$  mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

#### Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR 2450.

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Risoluzione	0,00002 pollici
Grado di protezione IP	IP 42
Spessore della cassa	35 mm
Ø Alloggiamento	58 mm
Forza di misura	0,65-1,15 N
Intervallo di misurazione	50 mm
Taratura	C1
Risoluzione	0,0005 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2450
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE (campo di misura)	0,007 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

**Servizi**

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 50 mm

023000 50

023010 100

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm

## Accessori

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello D2	498940 D2
Batteria / batteria speciale Tipo di batteria CR2450	081560 CR2450
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello R2	498940 R2
Trasmettitori Modello S4E	498966 S4E
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello USB2	498940 USB2