



## Bussola esagonale, 3/8 pollice, Esagono: 3/16pollici



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	637640 3/16
GTIN	4018754004492
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate. In acciaio speciale altamente legato, lucida.

#### Norma:

**DIN 7422**

#### Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

### Descrizione tecnica

Ø Lato azionamento	17,8 mm
Lunghezza	52 mm
Esagono	3/16 pollici
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Tipo di prodotto	Bussola

