



## Chiave maschio piegata per viti Torx® con funzione di fermo, Impronta Torx®: TX25



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	624940 TX25
GTIN	4013288104885
Classe articolo	63F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il profilo "HF" conico Torx® trattiene in modo affidabile tutte le viti con impronta Torx®. Gambo piegato a gomito, interamente temprato (tenace).

#### Vantaggi:

Ideale per registrare e serrare le viti con impronta Torx® in punti di difficile accesso.

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.

Lunghezze dei fianchi: 104×21 mm

### Descrizione tecnica

Impronta Torx®	TX25
Lunghezze dei fianchi	104×21 mm
Denominazione originale prodotto	967 L TORX® HF
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Esecuzione codolo	piegate a gomito
Superficie	es. fosfatata al manganese
Testa sferoidale sul fianco lungo	no
Tipo di prodotto	Giravite

