

Kroepelin
Längenmesstechnik**Comparatore digitale con bracci tastatori per esterni, Campo di misura: 0-15Smm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	438990 0-15S
GTIN	2050001918994
Classe articolo	46Q

Descrizione**Esecuzione:**

Un braccio di tastatura fisso e uno mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro.

Visualizzazione digitale del valore assoluto. L'impostazione dei valori di preset permette di predefinire gli errori ammessi.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso pad caricabatterie con accessori per il collegamento e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Adattatore per cavo per la trasmissione dati n. art. 498954 Dim. A3, cavo per la trasmissione dati n. art. 497440 e adattatore radio n. art. 498954 Dim. A4.

Descrizione tecnica

Ripetibilità angolare	0,005 mm
Intervallo di misurazione	0 - 15 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura)	45 mm
Limite di errore	±0,015 mm
Forza di misura	1,3 - 1,5 N

Lunghezza contatto di misura inferiore Hf	12 mm
Lunghezza contatto di misura superiore Hb	12 mm
Larghezza scanalatura minima	1,5 mm
Profondità scanalatura massima	11 mm
Raggio del tagliente	0,4 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Risoluzione (commutabile)	0,001 mm
Risoluzione (commutabile)	0,002 mm
Risoluzione (commutabile)	0,005 mm
Risoluzione (commutabile)	0,01 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Taratura	C7
Tipo di prodotto	Comparatori per esterni

Servizi

Rapporto di taratura Comparatori con bracci tastatori per esterni ed interni Modello S	023450 S
Certificato DAkkS Tastatori per esterni ed interni Modello S	023460 S

Accessori

Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Cavo di collegamento Modello D1	497440 D1
Cavo di collegamento Modello D2	497440 D2
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Adattatore per interfacce Modello A4	498954 A4
Adattatore per interfacce Modello A3	498954 A3
Cavo di collegamento Modello USB2	497440 USB2