



## Chiave maschio piegata per viti Torx®, lunga con testa sferoidale, Impronta Torx®: TX40



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	624925 TX40
GTIN	4010995323936
Classe articolo	63K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, interamente temprato (tenace). Fianco lungo con testa sferoidale, per uso inclinato fino a 25°.

Con profilo Torx® allungato dietro la testa sferoidale.

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.

Lunghezze dei fianchi: 210×43 mm

### Descrizione tecnica

Impronta Torx®	TX40
Lunghezze dei fianchi	210×43 mm
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Esecuzione codolo	piegate a gomito
Superficie	es. fosfatata al manganese
Testa sferoidale sul fianco lungo	sì
Tipo di prodotto	Giravite

