



Chiavi maschio piegate per viti Torx®, con funzione di fermo MagicSpring®, Impronta Torx®: TX40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	625030 TX40
GTIN	4010995312435
Classe articolo	63K

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, interamente temprato (tenace). Fianco lungo con **spina di tenuta elastica MagicSpring®** a partire da Dim. TX6 per il fissaggio affidabile delle viti Torx®.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.
Lunghezze dei fianchi: 210×43 mm

Descrizione tecnica

Lunghezze dei fianchi	210×43 mm
Impronta Torx®	TX40
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Esecuzione codolo	piegate a gomito
Superficie	es. fosfatata al manganese
Testa sferoidale sul fianco lungo	no

