



Chiave maschio piegata per viti Torx®, lunga con testa sferoidale, Impronta Torx®: TX10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	624925 TX10
GTIN	4010995323875
Classe articolo	63K

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, interamente temprato (tenace). Fianco lungo con testa sferoidale, per uso inclinato fino a 25°.

Con profilo Torx® allungato dietro la testa sferoidale.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.

Lunghezze dei fianchi: 121×23 mm

Descrizione tecnica

Impronta Torx®	TX10
Lunghezze dei fianchi	121×23 mm
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Esecuzione codolo	piegate a gomito
Superficie	es. fosfatata al manganese
Testa sferoidale sul fianco lungo	sì
Tipo di prodotto	Giravite

