



## Punta forante in metallo duro "7X" SDS-plus, Ø xLunghezza complessiva: 15X265mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	789057 15X265
GTIN	3165140844758
Classe articolo	76K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Testina in metallo duro integrale a 4 taglienti. Taglio sagomato, una lunga durata e un'usura ridotta. Nessuna ostruzione nel cemento armato.

#### Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura – con massimo comfort di foratura. Elevata silenziosità. Design a **2+2 eliche** per la rimozione veloce della polvere dal foro, ridotte vibrazioni ed elevata stabilità. Sforzo minimo e sollecitazione ridotta della macchina.

Codolo: SDS Plus

Lunghezza elica: 200 mm

### Descrizione tecnica

Lunghezza elica	200 mm
Ø	15 mm
Numero taglienti Z	4
Lunghezza complessiva	265 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione
Codolo	SDS Plus
Tipo di prodotto	Punta per pietra

