



Chiavi combinate, esecuzione lunga, Apertura: 14mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 614200 14 |
| GTIN | 4018754019229 |
| Classe articolo | 63A |

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Nota:

Profilo speciale **AS-Drive**. Un profilo di estrema precisione studiato per l'aviazione e l'aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno **AS-**

drive. Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

ATTENZIONE!

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 614600

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------|--------|
| Apertura | 14 mm |
| Lato anello AS-drive | sì |
| Altezza bocca massima h1 | 6,5 mm |
| Lunghezza chiave L | 210 mm |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Dimensione apertura | Metrica |
| Altezza massima anello $h_{2\max}$ | 10 mm |
| Posizione anello | 15 grado |
| Processo di produzione | forgiato |
| Materiale | Acciaio al cromo |
| Superficie | rivestimento al NiCr |
| Tipo di prodotto | Chiave |