



Chiave combinata, cromata, Apertura: 16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	613950 16
GTIN	4045197159823
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Descrizione tecnica

Altezza bocca massima h1	8 mm
Lunghezza chiave L	200 mm
Apertura	16 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza massima anello h _{2max}	13 mm
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Posizione anello	15 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	esecuzione cromata
Attributo del nome del prodotto	cromata
Tipo di prodotto	Chiave