



Prolunga, 1/2 pollice, Lunghezza complessiva: 75mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	641000 75
GTIN	4018754013005
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Grazie al quadro interno ribassato, a quello esterno smussato e alle quattro nervature di presa, è possibile accoppiare i raccordi e gli accessori di manovra anche "alla cieca". Con "colletto" per tenuta stabile.

Norma:

DIN 3123-B 12,5

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkant nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Nota:

ATTENZIONE!

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 641029

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	75 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Tipo di prodotto	Anello filettato

