



Set di chiavi combinate, esecuzione lunga, Numero chiavi: 9



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614210 9
GTIN	4018754058327
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Fornitura:

Cad. 1 chiave combinata n. art. 614600 / 614200 / 614900: Dim. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Nota:

Profilo speciale **AS-Drive**. Un profilo di estrema precisione studiato per l'aviazione e l'aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno **AS-drive**.

Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

Descrizione tecnica

Numero chiavi	9
Lato anello AS-drive	sì

Dimensione apertura	Metrica
Tipo di prodotto	Chiave

Accessori

Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 21 mm	614200 21
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 19 mm	614200 19
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 22 mm	614200 22
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 13 mm	614200 13
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 16 mm	614200 16
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 17 mm	614200 17
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 24 mm	614200 24
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 18 mm	614200 18
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 10 mm	614200 10