



Avvitatore a batteria a 4 velocità, Modello: 71161064



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 070204 71161064 |
|-----------------|-----------------|

| | |
|------|--|
| GTIN | |
|------|--|

| | |
|-----------------|-----|
| Classe articolo | 03F |
|-----------------|-----|

Descrizione

Esecuzione:

Trapani avvitatori a batteria

- Per risultati di foratura e avvitatura precisi.
- Regolazione elettronica del numero di giri per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.
- Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per una lunga durata.
- Ottimo bilanciamento del peso ed ergonomia con inserti morbidi per un uso prolungato senza affaticarsi.
- Batterie agli ioni di litio con elevata capacità di corrente, controllo monocella e visualizzazione della capacità.

Potente avvitatore a batteria a 12 V con motore senza spazzole, trasmissione a 4 velocità e mandrino removibile.

- Motore FEIN PowerDrive senza spazzole, potente ed esente da manutenzione per la massima efficienza e una lunga durata.
- Sistema di cambio rapido QuickIN.
- Mandrino removibile interamente in metallo per un'eccezionale portata nelle condizioni più difficili.
- Per ogni diametro di foratura la velocità di taglio ottimale grazie alla trasmissione a 4 velocità interamente in metallo.

- **6 mm su metallo alla 4a velocità a 2 500 giri/min.**
- **Filettatura potente alla 1a velocità.**
- **Velocità ottimali per viti autofilettanti, punte a gradino o filettatura.**
- **Lunghezza compatta di 150 mm (senza mandrino).**
- **FEIN SafetyCell Technology. Protegge l'accumulatore e la macchina da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo.**
- **Motore EC senza necessità di manutenzione né spazzole con rendimento maggiore del 30% rispetto ai motori DC e notevole stabilità della velocità.**
- **Usura minima e durata fino a 10 volte maggiore rispetto ai motori DC standard.**
- **Trasmissione brevettata a 4 velocità con attivazione diretta per avvitare con forza, forare a velocità ottimale e filettare.**

Disattivazione meccanica della coppia, regolabile in 20 posizioni, con posizione supplementare di foratura.

Vantaggi:

Trasmissione a 4 velocità brevettata.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie.

Inclusi mandrino, clip da cintura e valigetta di trasporto.

Nota:

Per starter set adatti (composti da batterie di ricambio e caricabatterie) vedi n. art. 073832 e Dim. 9260431701.

Descrizione tecnica

| | |
|---|------------------------|
| Utilizzo tipico | Heavy Duty |
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Fein tipo E 12 V |
| Ø Massimo punta elicoidale per legno | 40 mm |
| Denominazione originale prodotto | ASCM 12Q SELECT |
| Imballaggio | Valigetta di trasporto |
| Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 - 13 mm |
| Coppia massima morbido | 20 Nm |
| Coppia massima duro | 40 Nm |
| Numero massimo giri 1 velocità | 400 min ⁻¹ |
| Tensione batteria | 12 V |
| Numero massimo giri 3° velocità | 1400 min ⁻¹ |
| Numero massimo giri 2 velocità | 700 min ⁻¹ |
| Peso | 1,1 kg |

| | |
|--|--|
| Numero massimo giri 4° velocità | 2500 min ⁻¹ |
| Ø Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm |
| Vibrazione massima a norma EN | <2,5 m/s ² |
| Numero di batterie contenute | 0 |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria |
| adatto per materiale | Acciaio |
| adatto per materiale | Legno |
| Tipo di prodotto | Trapano avvitatore |
| USP1 | 12V |
| USP2 | Campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, in valigetta di trasporto, adatto per legno e acciaio |

Accessori

| | |
|---|-------------------|
| Starter set a batteria Modello 9260431701 | 073832 9260431701 |
| Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE12 V | 073837 FE12 |