

**Garant**
**Chiavi combinate, esecuzione lunga, Apertura: 15 mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614700 15
GTIN	4045197160003
Classe articolo	61A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Max. capacità di trasmissione del momento torcente, lunga durata. **Lato anello a profonda curvatura.**

**Norma:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiale:**

Acciaio al cromo; cromato (resistente al distacco); superfici arrotondate.

**Nota:**

Profilo speciale **AS-Drive**. Un profilo di estrema precisione studiato per l'aviazione e l'aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno **AS-drive**.

**Vantaggi:**

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

Lunghezza chiave L: 215 mm

Altezza bocca massima h1: 7 mm

altezza massima anello h<sub>2max</sub>: 11 mm

**Descrizione tecnica**

Lunghezza chiave L	215 mm
Altezza bocca massima h1	7 mm
Apertura	15 mm
Dim. apertura	Metrica

altezza massima anello $h_{2\max}$	11 mm
Posizione anello	15 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	rivestimento al NiCr
Tipo di prodotto	Chiave