



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Scala multiuso in alluminio, 4 pezzi, con traversa, Numero di pioli: 12**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 966105 12 |
| GTIN | 4031405313125 |
| Classe articolo | 98G |

Descrizione**Esecuzione:**

Scala d'appoggio, scala a libro e piattaforma di lavoro in un unico prodotto. Per l'uso come piattaforma di lavoro sono necessari un piano di calpestio e un elemento corrimano, (da richiedere come accessorio a parte alla nostra azienda). 6 cerniere in acciaio a blocco automatico ne garantiscono la sicurezza dell'uso. Distanza tra i pioli 280 mm. Stabilità ed elevata sicurezza di lavoro grazie a 2 traverse Nivello® e a 2 piedini antiscivolo Nivello® su entrambi i lati. Le traverse sono fornite smontate, e vanno avvitate su due punti all'estremità inferiore del montante.

Norma:**DIN EN 131.****Nota:**

Le scale sono complete di traverse a norma.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|--------|
| Numero di gradini | 4x3 |
| Larghezza (ripiegate) | 0,99 m |
| Lunghezza (ripiegate) | 0,35 m |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Altezza lavoro scala a libro circa | 4,8 m |
| Lunghezza massima scala | 3,65 m |
| Peso | 14 kg |
| Larghezza traversa | 0,93 m |
| Profondità (richiuse) | 0,25 m |
| Lunghezza scala come scala doppia | 1,76 m |
| Altezza della piattaforma di lavoro | 0,99 m |
| Portata scale | 150 kg |
| Tipo di prodotto | Scala multiuso |