


**Disco per troncatura in metallo duro, Ø Disco: 76mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	563418 76
GTIN	3165140827621
Classe articolo	54B

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Dischi per troncatura sottili specifici per punti stretti.

Disco in acciaio con granulato di metallo duro saldato sul bordo tagliente.

**Uso:**

Per la troncatura di legno, plastica, lastre di gesso fibra.

**Per :**

**Mini-smerigliatrice** n. art. 077100 o **levigatrice dritta** con mandrino portapezzi n. art. 563070.

Velocità periferica max.: 80 m/s

Ø foro: 10 mm

Larghezza disco: 1 mm

Ø foro: 10 mm

**Descrizione tecnica**

Larghezza disco	1 mm
Ø disco	76 mm
Ø foro	10 mm
Numero max. giri	20100 min <sup>-1</sup>

Per spessori materiale	3 - 5 mm
Descrizione della forma	diritto
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
ottimizzato per il materiale	Lastre di gessofibra
ottimizzato per il materiale	plastica
ottimizzato per il materiale	legno
Macchina di propulsione	Smerigliatrici diritte
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica max.	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Uni	idoneo		