

**Ansell****Paio di guanti HyFlex® 48-101, Misure guanti da lavoro: 8****Dati di ordinazione**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 094269 8       |
| GTIN            | 10076490491458 |
| Classe articolo | 04P            |

**Descrizione****Esecuzione:**

Serie HyFlex®. Guanti a maglia fine con rivestimento del palmo per ambienti di lavori asciutti. Adatto per lavori di precisione; elevata traspirabilità. Per lavori leggeri in ambito industriale. Buona libertà di movimento per una manipolazione precisa di oggetti di piccole dimensioni. Particolarmente adatto per lavori di montaggio leggeri, ispezioni, imballaggio di minuteria.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Misure guanti da lavoro | 8               |
| Serie                   | HyFlex®         |
| Categoria di protezione | Categoria II    |
| Tipo di guanto          | Guanti multiuso |
| Contenuto               | 12              |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| EN 388                             | 4131A           |
| Materiale supporto                 | Nylon           |
| Rivestimento                       | PU              |
| Variante del rivestimento          | Palmo           |
| Campo di applicazione              | Precisione      |
| Lunghezza                          | 220 mm          |
| Colore                             | nero            |
| Peso                               | 15,7 g          |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 13G             |
| Utilizzo                           | riutilizzabile  |
| Materiale                          | PU              |
| Categoria di protezione antitaglio | A               |
| Tipo di prodotto                   | Guanti multiuso |