

Garant**Truschino verticale di precisione con lente di ingrandimento, Altezza tracciatura: 600mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	443450 600
GTIN	4045197889911
Classe articolo	41F

Descrizione**Esecuzione:**

Base stabile con superficie di appoggio rettificata e scanalature di pulizia. Puntale in plastica comodo ed ergonomico con superficie in Santoprene®. Lettura senza errore di parallasse con graduazione fine e ad alto contrasto. **Lente di ingrandimento supplementare per la massima leggibilità.** Inossidabile, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Incl. microregolazione e vite di bloccaggio. Punta a tracciare piatta in metallo duro per la tracciatura anche in scanalature strette (intercambiabile), possibilità di tracciatura a partire da 0. Le misure di tracciatura possono essere rilevate direttamente senza errori di calcolo. Cappuccio di protezione richiudibile e rimovibile per evitare lesioni durante il lavoro.

Esecuzione Testo pubblicitario:

Base stabile con superficie di appoggio rettificata e scanalature di pulizia. Puntale in plastica comodo ed ergonomico con superficie in Santoprene®. Punta a tracciare piatta in metallo duro per la tracciatura anche in scanalature strette (intercambiabile), possibilità di tracciatura a partire da 0. Le misure di tracciatura possono essere rilevate direttamente senza errori di calcolo. Cappuccio di protezione richiudibile e rimovibile per evitare lesioni durante il lavoro. Includere microregolazione e vite di bloccaggio.

Lente di ingrandimento supplementare per la massima leggibilità. Inossidabile, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca.

Fornitura:

Inclusa punta a tracciare n. art. 444010 Dim. 75.

Descrizione tecnica

Limite di errore	0,08 mm
Lettura nonio	1/50 mm
Larghezza della superficie base	110 mm
Taratura	E1
Sezione trasversale colonna	30×12 mm
Altezza tracciatura	600 mm
Lunghezza della superficie base	165 mm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Tipo di prodotto	Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Servizi

Rapporto di taratura Truschino / Truschino verticale Campo di misura max. 1000 mm	024630 1000
Certificato DAkkS Truschino / Truschino verticale Intervallo di misurazione massimo 1000 mm	024640 1000

Accessori

Punta a tracciare di ricambio, in metallo duro Lunghezza 75 mm	444010 75
--	-----------