

uvex**Paio di guanti uvex phynomic XG, Misure guanti da lavoro: 8****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094407 8 |
| GTIN | 4048612036631 |
| Classe articolo | 04W |

Descrizione**Esecuzione:**

Uvex phynomic XG. Il rivestimento in schiuma di nitrile con tecnologia uvex Xtra Grip garantisce una presa straordinaria sull'olio, nonché un'elevata traspirabilità. Nonostante la robustezza e la resistenza all'abrasione, il guanto si contraddistingue per il basso peso e l'elevata flessibilità.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Misure guanti da lavoro | 8 |
| Serie | uvex phynomic |
| Tipo di guanto | Guanti multiuso |
| Categoria di protezione | Categoria II |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 |

| | |
|---------------------------|--|
| EN 388 | 4121X |
| Materiale supporto | poliammide riciclato, elastan, carbonio |
| Rivestimento | Nitril |
| Variante del rivestimento | Palmo |
| Campo di applicazione | Universale |
| Campo di applicazione | Precisione |
| Colore | nero / antracite |
| Peso | 35 g |
| Utilizzo | riutilizzabile |
| Tipo di prodotto | Guanti multiuso |