

Ansell**Paio di guanti ActivArmr Hycron® 27-805, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094431 10
GTIN	10076490484085
Classe articolo	04P

Descrizione**Esecuzione:**

Serie ActivArmr Hycron®. **Guanto resistente** in jersey di cotone con rivestimento in nitrile per usi difficili. Elevata resistenza contro i materiali appuntiti e abrasivi. Più robusto e flessibile del PVC, durata tripla rispetto ai guanti pesanti in pelle. **Efficace barriera al grasso e all'olio.** Particolarmente adatto per pezzi fusi grezzi, pezzi di formatura in plastica, laminati, lamiere, cavi ad alte prestazioni, materiali da costruzione e legno grezzo. Con manichetta in tela e rivestimento completo.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	10
Serie	Hycron®
Tipo di guanto	Guanti multiuso

Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	senza lattice
EN 388	4121B
Materiale supporto	Cotone
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Rivestimento completo
Campo di applicazione	Heavy Duty
Lunghezza	256 mm
Colore	blu
Peso	69 g
Utilizzo	riutilizzabile
Materiale	Nitril
Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti multiuso