

**Paio di guanti 03440, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094424 10
GTIN	4059904105621
Classe articolo	09H

Descrizione**Esecuzione:**

Guanto robusto in jersey di cotone con rivestimento in nitrile per impieghi medi e pesanti. Durata nettamente maggiore rispetto a quella dei guanti pesanti in pelle, nonché più robusti e più flessibili rispetto ai guanti in PVC. Efficace barriera al grasso e all'olio. Particolarmente adatto per pezzi fusi grezzi, pezzi di formatura in plastica, laminati, lamiere, cavi ad alte prestazioni, materiali da costruzione, legno grezzo.

03440. Con manichetta in tela e rivestimento completo.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	10
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso

Contenuto	12
EN 388	4221X
Materiale supporto	Cotone
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Rivestimento completo
Campo di applicazione	Heavy Duty
Colore	blu / naturale
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso