

**Garant**

**Giravite per viti Torx<sup>®</sup>, con impugnatura bicomponente in Haptoprene<sup>®</sup>,  
Impronta Torx<sup>®</sup>: TX9**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	625330 TX9
GTIN	4045197922977
Classe articolo	61C

## Descrizione

### Esecuzione:

**Impugnatura robusta** con superficie antiscivolo in **Haptoprene<sup>®</sup>** e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate. **Lama** in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Da Dim. TX30 con esagono di manovra.

### Vantaggi:

Grazie al **foro nell'impronta Torx<sup>®</sup>**, adatto anche per viti con spina di sicurezza.

Lunghezza lame: 60 mm

Lunghezza complessiva: 140 mm

## Descrizione tecnica

Lunghezza lame	60 mm
Impronta Torx <sup>®</sup>	TX9
Lunghezza complessiva	140 mm
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX <sup>®</sup> con foro
Materiale lama	Acciaio speciale al cromo-vanadio
Materiale impugnatura	Impugnatura bicomponente in Haptoprene <sup>®</sup>
Tipo di prodotto	Giravite

