

Garant
**Giravite per viti Torx®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene®,
Impronta Torx®: TX25/300**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	625330 TX25/300
GTIN	4045197923059
Classe articolo	61C

Descrizione
Esecuzione:

Impugnatura robusta con superficie antiscivolo in **Haptoprene®** e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate. **Lama** in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Da Dim. TX30 con esagono di manovra.

Vantaggi:

Grazie al **foro nell'impronta Torx®**, adatto anche per viti con spina di sicurezza.

Lunghezza lame: 300 mm

Lunghezza complessiva: 405 mm

Descrizione tecnica

Impronta Torx®	TX25/300
Lunghezza lame	300 mm
Lunghezza complessiva	405 mm
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Materiale lama	Acciaio speciale al cromo-vanadio
Materiale impugnatura	Impugnatura bicomponente in Haptoprene®
Tipo di prodotto	Giravite

