



Utensile per crimpare idraulico a batteria, Modello: M18HCCT



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078254 M18HCCT
GTIN	4002395138821
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Utensile per crimpare idraulico compatto, per la lavorazione di terminali e raccordi da 16 mm² a 300 mm².

- **Pinza idraulica a batteria da 53 kN FORCE LOGIC™: fissa i raccordi in meno di 3 s.**
- **Ottimale bilanciamento per utilizzi con una sola mano.**
- **Design lineare e possibilità di ruotare la testa di 350°, per comodi serraggi anche in spazi ristretti.**
- **Compatibile ONE KEY™. Trasmissione dati mediante Bluetooth per reportistica sugli apparecchi.**
- **PFM (Predictive Force Monitoring). Adattamento automatico della pressione di compressione sul raccordo; pressione di compressione ottimale garantita per ogni operazione di compressione e visualizzazione della pressione con una luce verde.**
- **Affidabilità di lunga durata. Intervallo di manutenzione dopo 30000 compressioni.**
- **Alloggiamento universale per tutti i comuni inserti di compressione.**

Fornitura:

Caricabatterie M12-18C e valigetta di trasporto.

Descrizione tecnica

Tempo di crimpatura	<3 s
Peso con batteria	3,7 kg
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2 Ah
Forza di taglio	53 kN
Sezione massima rame	300 mm ²
Sezione massima alluminio	150 mm ²
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Collegamento app	OneKey
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	1
Denominazione originale prodotto	M18HCCT-201C
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio

Accessori

Inserto per pinzaStandard Sezione trasversale 95 mm ²	078285 95
Inserto per pinzaStandard Sezione trasversale 120 mm ²	078285 120
Inserto per pinzaDIN CU Sezione trasversale 150 mm ²	078286 150
Inserto per pinzaDIN CU Sezione trasversale 240 mm ²	078286 240
Inserto per pinzaDIN CU Sezione trasversale 185 mm ²	078286 185
Inserto per pinzaDIN CU Sezione trasversale 300 mm ²	078286 300
Inserto per pinzaDIN CU Sezione trasversale 16 mm ²	078286 16
Inserto per pinzaDIN CU Sezione trasversale 35 mm ²	078286 35
Inserto per pinzaStandard Sezione trasversale 70 mm ²	078285 70
Sistema agli ioni di litio M18B2 Tipo batteria MB18	073827 MB18
Inserto per pinzaStandard Sezione trasversale 240 mm ²	078285 240
Inserto per pinzaDIN CU Sezione trasversale 25 mm ²	078286 25

Insero per pinzaStandard Sezione trasversale 16 mm ²	078285 16
Insero per pinzaDIN CU Sezione trasversale 50 mm ²	078286 50
Insero per pinzaDIN CU Sezione trasversale 120 mm ²	078286 120
Insero per pinzaStandard Sezione trasversale 50 mm ²	078285 50
Insero per pinzaStandard Sezione trasversale 35 mm ²	078285 35
Insero per pinzaStandard Sezione trasversale 25 mm ²	078285 25
Insero per pinzaStandard Sezione trasversale 185 mm ²	078285 185
Insero per pinzaDIN CU Sezione trasversale 70 mm ²	078286 70
Insero per pinzaStandard Sezione trasversale 150 mm ²	078285 150
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Insero per pinzaStandard Sezione trasversale 300 mm ²	078285 300
Insero per pinzaDIN CU Sezione trasversale 95 mm ²	078286 95