

Tavolo di sollevamento, Portata: 1000kg



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	919992 1000
GTIN	4050939066215
Classe articolo	08Y

Descrizione

Esecuzione:

Robusto pantografo con piattaforma in lamiera di acciaio liscia. Per molteplici possibilità di impiego, come il sollevamento e l'abbassamento di carichi **pesanti**, bancali, gabbie a griglia metallica ecc. Lavoro ergonomico grazie alla regolazione idraulica e continua dell'altezza. Comando semplice e sicuro mediante pulsanti con funzioni sollevamento/abbassamento, dispositivo a uomo morto e arresto di emergenza. Protezione contro i sovraccarichi grazie alla valvola integrata limitatrice della pressione.

Norma:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Nota:

- **Temperatura ambiente interna da 0 °C a 40 °C.**
- **Prima della messa in funzione, il montaggio e i collegamenti elettrici devono essere controllati da un tecnico specializzato.**
- **Verificare le caratteristiche del pavimento utilizzato in funzione del peso complessivo del tavolo di sollevamento.**

Descrizione tecnica

Larghezza	800 mm
Portata	1000 kg

Peso	220 kg
Altezza C	190 mm
Altezza della corsa H	820 mm
Tempo della corsa	25 s
Lunghezza L	1300 mm
Tensione di rete	400 V
Frequenza di rete	50 Hz
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Tavola di sollevamento a forbici