

## ejendals

### Paio di guanti Tegera® 9140, Misure guanti da lavoro: 10



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094388 10
GTIN	7392626027350
Classe articolo	04R

#### Descrizione

**Esecuzione:**

**Tegera® 9140.** Guanto in **pelle sintetica sottile** (Microthan® 0,5 mm), non foderato. Dorso in poliestere con superficie ventilata per **un'elevata traspirabilità**. Modello corto **con indice rinforzato** e chiusura a strappo.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo. Si consiglia una taglia in più rispetto a quella normalmente utilizzata.

#### Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	10
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	6
Caratteristiche guanti	Chiusura a strappo

EN 388	1121X
Materiale supporto	Poliestere / skay simil-pelle
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Campo di applicazione	Universale
Colore	grigio / nero / giallo
Utilizzo	riutilizzabile
Materiale	Pelle sintetica
Tipo di prodotto	Guanti multiuso