

**Garant**
**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 7mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614800 7
GTIN	4045197588982
Classe articolo	61B

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.  
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Lunghezza chiave L: 136 mm

Apertura bocca b: 18 mm

Altezza bocca  $h_1$ : 5 mm

Altezza anello  $h_2$ : 7 mm

Ø anello D: 17,5 mm

Carico di coppia del cricchetto: 30 Nm

**Descrizione tecnica**

Apertura	7 mm
Altezza anello $h_2$	7 mm
Lunghezza chiave L	136 mm
Carico di coppia del cricchetto	30 Nm
Altezza bocca $h_1$	5 mm
Ø Anello D	17,5 mm
Apertura bocca b	18 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado

Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave