

Garant**Paio di guanti Comodi e in vero cuoio, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094052 10
GTIN	4045197890061
Classe articolo	01H

Descrizione**Esecuzione:**

Guanto in pelle da utilizzare per evitare pericoli meccanici. Con **robusta cucitura doppia** e polsino gommato. La **robustezza del materiale esterno** garantisce una notevole durata del guanto. Indice interamente in pelle.

Fodera interna integrale in tela di cotone per un maggior comfort.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	10
Tipo di guanto	Guanti in vero cuoio
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	12
Materiale supporto	vero cuoio
Caratteristiche guanti	Privi di silicone

Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	senza lattice
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Peso	180 g
Materiale	vero cuoio
Lunghezza	260 mm
Spessore	1
EN 388	3233X
Utilizzo	riutilizzabile
Campo di applicazione	Heavy Duty
Colore	blu / bianco
Tipo di prodotto	Guanti in crosta di bovino