



Paio di guanti vero cuoio, Misure guanti da lavoro: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094055 10
GTIN	4045197890092
Classe articolo	02H

Descrizione

Esecuzione:

Guanto in pelle da utilizzare per evitare pericoli meccanici. Con **robusta cucitura doppia** e polsino gommato. La **robustezza del materiale esterno** garantisce una notevole durata del guanto. Indice interamente in pelle.

Fodera interna in cotone esclusivamente sul palmo.

Esecuzione Testo pubblicitario:

Fodera interna in cotone, esclusivamente sul palmo. **Guanto in cuoio di alta qualità** per proteggere la mano da rischi meccanici. Con **robusta cucitura doppia** e polsino gommato. La **robustezza del materiale esterno** garantisce una notevole durata del guanto. Indice interamente in pelle.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Nota Testo pubblicitario:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	10
-------------------------	----

Tipo di guanto	Guanti in vero cuoio
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	12
Materiale supporto	vero cuoio
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	senza lattice
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Peso	180 g
Materiale	vero cuoio
Lunghezza	260 mm
Spessore	1
EN 388	3133X
Utilizzo	riutilizzabile
Campo di applicazione	Heavy Duty
Colore	bianco
Tipo di prodotto	Guanti in crosta di bovino